

BECKMAN Optima TLX 超遠心機 (支援センター所有のローター)

ローターの種類	ロータータイプ	1割減後のローターの 最高回転数 rpm (×g)	チューブの 容量(ml)	チューブの 本数
TLA-120.1	Fixed Angle	100,800 (442,679×g)	0.5	14
TLA-120.2	Fixed Angle	100,800 (442,679×g)	1	10
TLA-100.3	Fixed Angle	90,000 (438,178×g)	1.5	6
TLS-55	Swiniging Bucket	55,000 (259,182×g)	2.2	4
TLN-100	Near Vertical Tube	90,000 (364,694×g)	3.9	8